

Ampoule à filament transparente 60W G93

LED

2700K

806 lm

15 000 h

Intensité non gradable



8718696742457





Une ampoule unique

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. Elles vous offrent le look classique des lampes à incandescence, tout en consommant 80 % d'énergie en moins. L'angle d'ouverture du faisceau extensif permet une distribution parfaite et omnidirectionnelle de la lumière.

Éclairage de qualité supérieure

· Conçu pour le confort de vos yeux

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

La lumière au-delà de l'éclairage

· Style rétro, technologie LED moderne

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Forme: Globe
- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- · Intensité réglable: Non
- · Finition ampoule: Transparent
- · Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- · Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- · Flux lumineux: 806 lm
- · Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115.00 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

· Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- Famille de produits: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- · Code commercial: 871869674245700
- Titre du produit: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Puissance système

• Facteur de puissance (fraction): 0.51

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.51

Tension: 220-240 V

• Puissance équivalente: 60 W

· Classe énergétique: E

· Consommation électrique: 7 W

Consommation d'énergie kWh/1000

h: 7

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 140 mmLongueur totale: 140 mmLargeur totale: 95 mm

Valeurs nominales

· Durée de vie nominale: 15'000

Spécificités techniques

Fréquence: 50-60Diamètre: 95 mm

Numéro d'enregistrement EPREL: 1825194

Référence de mesure de flux: SphereVariation de l'intensité lumineuse:

Non

Valeur de clignotement (PstLM): 1Fréquence linéaire: 50 to 60

· Culot: E27

 peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696742457

Poids net: 0.06 kg
Poids brut: 0.14 kg
Hauteur: 19.5 cm
Longueur: 10.4 cm
Largeur: 10.4 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.801 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.