



Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle ampoules classiques, grâce à une technologie de LED basse consommation de pointe, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Optez pour une solution de remplacement simple

 Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

· Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Éclairage moderne des globes LED Philips à utiliser pour les équipements décoratifs tels que les ventilateurs de plafond et les bandeaux lumineux.

Conçu pour le confort de vos yeux



Il est facile de voir à quel point un éclairage violent peut fatiguer les yeux. S'il est trop lumineux, on est ébloui. S'il est trop faible, la lumière clignote. Désormais, vous pouvez éclairer votre environnement agréablement grâce à des LED conçues pour le confort des yeux et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- · Prise: E27
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: DépoliMatériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Garantie

· Garantie: 2 ans

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- · Flux lumineux: 806 lm
- · Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115.00 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

· Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699764692
- · Code commercial: 871869976469200
- Titre du produit: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Puissance système

• Facteur de puissance (fraction): 0.51

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- · Puissance équivalente: 60 W
- · Classe énergétique: E
- · Consommation électrique: 7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 140 mm Longueur totale: 140 mm Largeur totale: 95 mm

Valeurs nominales

· Durée de vie nominale: 15'000

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60Diamètre: 95 mm
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825124
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse:
- Non
- · Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- · Culot: E27
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718699764692

Poids net: 0.07 kg
Poids brut: 0.15 kg
Hauteur: 19.5 cm
Longueur: 10.4 cm
Largeur: 10.4 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.355 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.