



Détecteur de mouvement

Avec le détecteur de mouvement intérieur sans fil WiZ, votre éclairage fonctionne automatiquement de la façon la plus simple qui soit : il s'active lorsque vous passez devant et s'éteint lorsque vous n'êtes pas là. Il vous suffit de placer le capteur à pile intégrée dans une entrée ou un couloir et de le régler pour allumer ou éteindre la lumière à certains moments, selon vos besoins.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Fonctionne sur piles
- IP20/Plastique/blanc
- Compatible avec tous les produits Connecté par WiZ



Installation simple sans fil

Aucun fil n'est nécessaire : le système est alimenté par batterie. Fixez-le rapidement et facilement au plafond ou au mur à l'aide de vis, ou posez-le simplement sur un bureau.



Paramètres de mouvement flexibles pour votre confort

Réglez vos lumières afin qu'elles diffusent votre luminosité préférée ou un mode spécifique, veilleuse ou lumière du jour par exemple. Vous pouvez configurer une action pour vos lumières, avec un délai précis, et lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.



Adapter l'éclairage en fonction du moment

Réglez les détecteurs afin qu'ils activent vos modes d'éclairage préférés à différents moments de la journée, en définissant des rythmes spécifiques pour une pièce dans l'application WiZ.



Compatible avec tous les luminaires « Connected by WiZ »

Cet accessoire WiZ est prévu pour contrôler toutes sortes de luminaires dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour piloter n'importe quelle lampe, quelle qu'en soit la marque, du moment qu'elle est « Connected by WiZ ».

Déclencher les lampes grâce au mouvement

Réglez vos lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent ou modifient la luminosité et la couleur lorsqu'elles détectent un mouvement. Ce détecteur se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.

Large plage de connexion de 15 m

Dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs, ce détecteur de mouvements se connecte aux lumières WiZ placées dans un rayon de 15 mètres.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Piles fournies: Oui
Zone de détection: 0 - 3 m
Distance de commande: 15 m

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 3 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.103 kg
Hauteur totale: 50 mm
Longueur totale: 62 mm
Largeur totale: 62 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Type de batterie: Pile AA (cylindrique)
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699788209
Poids net: 0.14 kg
Poids brut: 0.14 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.