



Lampe portable Mobile

Transformez votre espace personnel en explorant des combinaisons infinies de lumière tamisée et de dégradés colorés. Bénéficiez d'une lumière LED mobile partout à l'intérieur ou même à l'extérieur de votre maison, et rendez votre coin détente vraiment accueillant.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Effet de lumière double (Dual Zone)
- Contrôle de l'écran tactile



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Effet de lumière Dual Zone unique, partout

Essayez toutes sortes d'éclairages colorés pour créer un dégradé de lumière unique et qui vous ressemble. Jouez avec les modes d'éclairage dynamiques pour créer des scènes en fonction de votre humeur, et réglez les parties supérieure et inférieure de la lampe pour qu'elles émettent des couleurs différentes.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50'000
Durée de vie nominale: 25'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
Température de couleur: 2200-6500 K
Temps de chauffe à 60 %: 2
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 29 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 90 mA

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.6
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.65 kg
Hauteur totale: 193 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 116 mm
Rendement en lumen total de l'éclairage: 400
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)
Puissance de l'ampoule incluse: 13.5
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II - Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514554412
Poids net: 0.65 kg
Poids brut: 1.03 kg
Hauteur: 27.6 cm
Longueur: 16.7 cm
Largeur: 16.7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.