




Panneau de plafond 12 W Carré

Baignez votre intérieur d'une lumière blanche qui s'adapte à votre humeur ou à votre objectif. Le design élégant et l'installation facile lui permettent de s'intégrer de manière confortable et homogène dans votre espace.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc variable
- Dimensions : 300*300 mm
- IP20/Plastique/blanc



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Surveillez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rectangle
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Métal Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20'000
Durée de vie nominale: 20'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 2700-6500 K
Temps de chauffe à 60 %: 2
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 83 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 120 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.76 kg
Hauteur totale: 42 mm
Longueur totale: 300 mm
Largeur totale: 300 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: 1000
Couleur de lumière: 2700-6500
Puissance de l'ampoule incluse: 12
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II - Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514554894
Poids net: 0.76 kg
Poids brut: 1 kg
Hauteur: 31.7 cm
Longueur: 6 cm
Largeur: 31.1 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.