



Étiquette NFC 4 pièces

Les étiquettes NFC WiZ vous aident à régler rapidement vos modes d'éclairage préférés. Elles sont personnalisables, et il suffit de les coller et de les toucher avec votre téléphone. Vous pouvez les personnaliser afin qu'elles déclenchent l'allumage et l'extinction de vos lumières, activent le mode focus lorsque vous travaillez chez vous, créent une ambiance festive lorsque vous recevez des amis... et bien d'autres choses encore ! Elles sont faciles et rapides à utiliser, et elles ne nécessitent pas de piles.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Fonctionne sans pile
- IP20/PET/Blanc
- Compatible avec tous les produits Connecté par WiZ




Tags WiZ à placer ou coller

À l'intérieur, collez les étiquettes NFC WiZ à dos adhésif dans un endroit pratique, par exemple, sur un mur ou un bureau.



Contrôle rapide et facile de vos lampes WiZ

Configurez simplement ces étiquettes NFC dans l'application WiZ, puis touchez-les avec votre smartphone pour activer et contrôler vos lumières. C'est rapide et facile et vous n'avez pas besoin de piles.



Personnalisation du comportement des tags

Dans l'application WiZ, vous pouvez attribuer une action à chaque tag. Allumez ou éteignez vos lumières WiZ, déclenchez le mode focus lorsque vous travaillez chez vous, créez une ambiance festive lorsque vous recevez vos amis... ou sélectionnez simplement le paramètre qui vous plaît.



Compatibilité avec l'application WiZ

Cette étiquette NFC fonctionne avec l'application WiZ et vous permet de contrôler toutes sortes de lumières dans l'écosystème WiZ, du moment qu'elles sont « Connected by WiZ ».



Personnalisation de vos tags WiZ avec vos propres stickers

Appliquez les stickers conçus par WiZ sur vos tags NFC pour les distinguer d'un coup d'œil. Vous pouvez aussi utiliser les stickers vierges pour créer vos propres étiquettes et motifs.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Piles fournies: Non
Distance de commande: 0.015 m

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.0008 kg
Hauteur totale: 1 mm
Longueur totale: 25 mm
Largeur totale: 25 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 25 mm
Indice de protection: IP20
Classe de protection: N/A

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication:
Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169072411
Poids net: 0 kg
Poids brut: 0.03 kg
Hauteur: 10.1 cm
Longueur: 3.1 cm
Largeur: 7.6 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.