

PHILIPS

Ampoule 8,5 W
(éq. 60 W) 2x A60 E27

LED intelligent

Gamme complète de couleurs

Plastique

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application ou la voix



8720169171060



La lumière connectée au service de votre quotidien

Simplifiez votre vie quotidienne avec l'ampoule LED connectée WiZ de forme standard. Elle diffuse une lumière blanche douce dont vous pouvez régler l'intensité via l'appli ou à la voix. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

Facile à installer

- Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone.

Fonctionnalités intelligentes

- Fonctions bien-être prédéfinies
- Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Modes lumineux

- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis.

Points forts

Configuration instantanée



Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !

Contrôle à distance

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos appareils via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre des appareils en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Fonctions bien-être prédéfinies



Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

Horaire d'automatisation de l'éclairage



Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Scènes personnalisées

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la WiZmote ou par commande vocale.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 12.2 cm
- Poids: 0.13 kg
- Largeur: 6 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 25'000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Température de couleur: 2200–6500 (RGB) K
- Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: < 0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 65 mA
- Efficacité: 94 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169171060
- Code commercial: 872016917106000
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220–240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 8.5 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 9

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 12.2 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25'000
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 8.5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50–60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877826
- Référence de mesure de flux: Sphere

L'ampoule

- Protocole de communication: Bluetooth, Matter

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169171060
- Poids net: 0.1 kg
- Poids brut: 0.2 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 14 cm



Date de publication:
2025-06-14
Version: 0.280

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.