PHILIPS

Globe 75 W G95 E27

LED intelligent

Ampoule connectée blanche tunabel

Jusqu'à 1 055 lumens

Facile à installer et à utiliser

Contrôle avec l'application ou la voix



8720169303058





La lumière connectée au service de votre quotidien

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

• Forme de la lampe: G95

• Prise: E27

Type de verre: DépoliIntensité réglable: OuiFinition ampoule: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

• Poids: 0.09 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 25'000

Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
- Température de couleur: 2700-6500
 K
- Catégorie de couleur de lumière:
 Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95 lm/W

Divers

· EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 75 mA

Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8720169303058

· Code commercial: 872016930305800

• Titre du produit: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

• Tension: AC 220-240 V

· Classe énergétique: F

· Consommation électrique: 11 W

· Consommation d'énergie kWh/1000

h: 11

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 139 mmLongueur totale: 139 mmLargeur totale: 95 mm

Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 25'000
Flux lumineux nominal: 1055 lm
Puissance nominale: 11 W

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877821
- · Référence de mesure de flux: Sphere

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets:
 Yes
- · Wi-Fi: Wireless G
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- · Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169303058

Poids net: 0.1 kg
Poids brut: 0.21 kg
Hauteur: 18.5 cm
Longueur: 10.5 cm
Largeur: 10.5 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.124 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.