

PHILIPS

Fluorescent
circulaire

Master T5

22 W

Blanc froid

927965084013



Un design fin, pour un intérieur lumineux et élégant

Les Philips T5 au design fin peuvent être utilisés dans différents luminaires afin de créer une atmosphère élégante. Leur technologie Super 80 Color produit une lumière de qualité supérieure qui avantagera n'importe quel décor.

Économisez de l'énergie

- Économisez de l'énergie

Pour des luminaires modernes et élégants

- Pour un intérieur lumineux et élégant, grâce à un design fin

Pour une lumière vive

- Une expérience intense, grâce à une luminosité supplémentaire

Une efficacité importante avec un flux lumineux élevé

- Flux lumineux initial important

Points forts

Économisez de l'énergie

Slim Essential

Une solution d'éclairage miniature esthétique et d'une grande fiabilité dans votre maison

Un éclairage très lumineux

Un dispositif fluorescent à haute efficacité énergétique, associé à la technologie BrightBoost, propose un rendu des couleurs élevé et une luminosité supplémentaire

Flux lumineux initial important

Un flux lumineux important permet d'optimiser la qualité de la lumière, grâce à une luminosité supplémentaire, et permet un éclairage plus intense dans votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Prise: 2GX13
- Intensité réglable: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 230 mm
- Largeur: 18 mm

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 12'000

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 81
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 1800 lm
- Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K
- Flux lumineux: 1'800 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 82 lm/W

Consommation électrique

- Classe énergétique: G
- Consommation électrique: 23.5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 24

Spécificités techniques

- Flux lumineux: 1'800 lm
- Forme: Fluorescent circulaire
- Coordonnée de chromaticité Y: 0.38
- Coordonnée de chromaticité X: 0.38
- Numéro d'enregistrement EPREL: 423619
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Oui
- Culot: 2GX13



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.824

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com