

PHILIPS

Luminaria de pared/
techo Runner x3

Luces de techo/pared

Sin foco

Aluminio



53093/48/12



Lámpara reflectora de alta calidad sin foco

Este foco triple de estilo industrial es pequeño, delgado y simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior moderno. La carcasa de aluminio plateada complementa perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo sorprendente con una fuente de luz giratoria.

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

Destacados

Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Aluminio
- Material: Metal
- Color de la carcasa: Aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- Instala el producto lejos del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,175 kg
- Alto: 10,9 cm
- Largo: 48 cm
- Ancho: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: AC 220-240
- LED: No
- LED incorporado: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- La luminaria es compatible con luces de clase: A++ hasta E
- Cantidad de luces: 3
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 20W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Código de protección de ingreso: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección IEC: Clase de seguridad I
- Cantidad de fuentes de luz: 3

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291487845
- Peso neto: 1,18 kg
- Peso bruto: 1,35 kg
- Alto: 49,1 cm
- Largo: 10,2 cm
- Ancho: 10,9 cm
- N.º de material (12NC): 915004327701



Fecha de publicación:
2024-06-17
Versión: 0.409

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com