



Smart Plug

Con el enchufe inteligente WiZ, toda toma de corriente es inteligente. Solo tienes que enchufar una luz o un aparato común para controlarlo con tu smartphone o algún comando de voz. Con los programas, puedes encender o apagar dispositivos según tu rutina diaria y ahorrar energía. Deja de preocuparte por si dejaste encendidos aparatos o luces en casa, porque los puedes revisar con tu smartphone

PRODUCTOS DESTACADOS

- Conecta y usa
- Compatible con Alexa y Google Home
- Control mediante aplicación o voz




Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente

Comienza a usar todas las funciones de hogar inteligente al instante, solo conectando el nuevo dispositivo WiZ a la red Wi-Fi. Controla tus luces y tus dispositivos incluso cuando estás fuera de casa, programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




Convierte los dispositivos comunes en inteligentes: luces, ventiladores y más

Controla lámparas normales, luces decorativas, ventiladores, cafeteras y más. Usa WiZ para controlar los dispositivos que solo necesitan tu energía para encenderse, vincularse y reaccionar a la aplicación.



Fácil programación y automatización de luces y dispositivos inteligentes

Programa las luces o los electrodomésticos de tu hogar para que se enciendan o apaguen automáticamente y sigan tus rutinas diarias o semanales. Automatiza las luces y los dispositivos para permanecer apagados cuando no son necesarios, para mantenerse seguro y ahorrar energía.



Controla dispositivos desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente

No hay necesidad de preocuparte si dejas encendido algún dispositivo eléctrico mientras no hay nadie en casa. Solo apágalo o controla otros dispositivos desde donde estés, usando tu teléfono inteligente.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Tipo de enchufe: Type F

INTERACTIVIDAD

Corriente (A): 10

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 230 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,096 kg
Altura total: 61 mm
Longitud total: 59 mm
Ancho total: 49 mm

VALORES NOMINALES

Potencia asignada: Max 2300 W

SERVICIO

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase I:
conectado a tierra

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8718699789329
Peso neto: 0,09 kg
Peso bruto: 0,12 kg
Alto: 16,1 cm
Largo: 7,1 cm
Ancho: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.