

# PHILIPS

Luminaria de pared/  
techo Meranti x4

Luces de techo/pared

Sin foco

Blanco

ClickFix



8719514465350



## Pon énfasis en el estilo

Incluye estas prácticas luces Philips en tu hogar. Elige cualquier luz LED GU10 de Philips de tu preferencia para usar con nuestros focos spot y asegurar tener una luz duradera de alta calidad.

### Características especiales

- Cabezal de mini reflector regulable

### Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Material duradero de alta calidad

# Destacados

## Cabezal de mini reflector regulable



Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

## Material de alta calidad

Este mini reflector está hecho con materiales duraderos de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que mejorará e iluminará tu hogar por muchos años por venir.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Instalación click!FIX: Sí

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,665 kg
- Alto: 15 cm
- Largo: 67,4 cm
- Ancho: 8 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Alimentación: AC 220-240
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 35W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Cantidad de fuentes de luz: 4

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514465350
- Peso neto: 0,67 kg
- Peso bruto: 0,83 kg
- Alto: 72 cm
- Largo: 12 cm
- Ancho: 14 cm
- N.º de material (12NC): 929003253801



Fecha de publicación:  
2024-04-15  
Versión: 0.226

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.