



Lámpara de 60W A60 E27

No todos los momentos son iguales, como tampoco lo son todos las luces inteligentes. Si bien es posible que esta ampolla WiZ tenga la forma básica de un A60, ofrece algo realmente especial: una iluminación LED blanca personalizable que se adapta a todas tus necesidades y todos tus estados de ánimo. Configura una luz fría cuando necesites concentrarte a la hora de realizar alguna tarea o una luz acogedora cuando quieras relajarte, lo que te resulte mejor para disfrutar al máximo de la comodidad de tu hogar. Todo se puede controlar mediante Wi-Fi, la aplicación WiZ, el control remoto WiZ o tu voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente blanco personalizable
- Hasta 806 lúmenes
- Conéctalo y listo
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.




Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Activa dispositivos con movimiento sin usar sensor

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que funcione la característica SpaceSense.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: A60
Toma de corriente: E27
Tipo de cristal: Satinado
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0,05 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 200 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥80
Temperatura de color: 2700-6500 K
Categoría de color de la luz: Blanco
regulable
Flujo luminoso nominal: 806 lm
Hora de inicio: <0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 100 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 65 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8720169076860
EOC: 872016907686000
Título del producto: Wi-Fi BLE TW/8W
A60 220V E27 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: AC 220-240 V
Consumo de energía: 8 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 111 mm
Longitud total: 111 mm
Ancho total: 60 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 25.000
Flujo luminoso nominal: 806 lm
Potencia asignada: 8 W

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169076860
Peso neto: 0,05 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Alto: 16 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.