




Interruptor con selector inteligente

Esto es lo que necesitas para instalar el interruptor WiZ con selector inteligente: ¡nada! Coloca la base compacta en un lugar práctico. Luego, fija el interruptor de luz que se ajusta a los interruptores que ya tienes instalados. La placa magnética se puede desconectar fácilmente para controlar la iluminación de forma inalámbrica y portátil donde lo necesites. Utiliza el selector para encender/apagar rápidamente y atenuar suavemente, o toca el panel para alternar entre tus escenas de iluminación favoritas. El interruptor de luz con selector inteligente contiene una batería de litio recargable por USB, así que nunca te quedarás sin carga. Un discreto anillo indicador LED te permite saber cuándo están en uso las luces o es necesario recargar la batería. Confía en WiZ para llenar tu vida de luz, ¡desde el primer momento!

PRODUCTOS DESTACADOS

- Atenuación de intensidad suave
- Inalámbrico, sin instalación
- Recargable




Control inalámbrico de tus luces WiZ

Disfruta el rápido y fácil control de tus luces WiZ. Enciende o apaga las luces y ajusta el brillo con solo una pulsación. Se conecta directamente a tus luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi está inactivo.




Amplio rango de control de 15 m/50 pies

Controla las luces y los dispositivos dentro de un rango de 15 metros o 50 pies en un ambiente interior normal con mamparas y paredes.




Controla con facilidad una o varias luces en una habitación

Este accesorio de control portátil puede vincularse a una habitación y activar todas las luces de esa habitación. ¡Ya sea que haya una o cincuenta luces! ¿Quieres controlar otra habitación en su lugar? Solo cambia la habitación vinculada del accesorio en la aplicación.



El ambiente adecuado con un solo toque

Utiliza el selector para encender/apagar rápidamente y atenuar suavemente, o toca el panel para alternar entre tus escenas de iluminación favoritas.



Interruptor de dial USB recargable con placa magnética desmontable

Coloca la base compacta en un lugar práctico. Luego, fija el interruptor de luz que se ajusta a los interruptores que ya tienes instalados. La placa magnética se puede desconectar fácilmente para controlar la iluminación de forma inalámbrica y portátil donde lo necesites.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil nominal: 50.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Baterías incluidas: Sí
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 5 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,1 kg
Altura total: 24,9 mm
Longitud total: 86 mm
Ancho total: 86 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase III: tensión
extrabaja de seguridad

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169077027
Peso neto: 0,1 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Alto: 13,7 cm
Largo: 6,1 cm
Ancho: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.