



Tira flexible de 5 m

Crea formas fascinantes con el diseño flexible de Smart Flex Strip y aporta estilo a cualquier habitación. Gracias a sus colores y efectos vibrantes, puedes lograr sin esfuerzo un ambiente adecuado para cada ocasión. Ya sea a través de la aplicación WiZ, comandos de voz o control remoto, personalizar tu experiencia de iluminación nunca ha sido tan sencillo. Transforma los espacios de tu hogar fácilmente y moldea la luz de formas que nunca imaginaste que fueran posibles con Smart Flex Strip.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- IP20/Silicona



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.




Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Music Sync. Sincroniza tus luces con tus canciones favoritas sin esfuerzo. Sólo recuerda mantener tu dispositivo móvil cerca del altavoz para lograr una perfecta armonía entre el sonido y la luz.



Colores degradados en una sola tira

Crea el ambiente adecuado con tiras de luz flexibles que producen efectos de degradado. Los modos de iluminación dinámicos te permiten lograr el ambiente adecuado y embellecer cualquier habitación.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de producción de color (IRC): -
Temperatura de color: NA
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Sala de entretenimiento Habitación
Habitación infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 125 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 220-240 V
Consumo de energía: 19

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,65 kg
Altura total: 13 mm
Longitud total: 5.000 mm
Ancho total: 6 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: NA
Color de la luz: RGB
Potencia en vatios de la luz incluida:
22
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169077263
Peso neto: 0,65 kg
Peso bruto: 1,01 kg
Alto: 9,3 cm
Largo: 23,7 cm
Ancho: 23,7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.