




HDMI Sync Box con tira de luz indirecta para TVs de 75" a 85"

Mejora el entretenimiento con la proyección de los colores de la pantalla de tu televisor en tiempo real. La tira RGBIC combina colores brillantes con la velocidad de iluminación para películas, video juegos o música. Disfruta de una instalación sencilla y una sincronización de colores precisa mediante HDMI. Sincroniza con cualquier dispositivo HDMI 2.0, como un dispositivo de transmisión o una consola de video juegos. Conecta tantas luces WiZ con capacidad de color como quieras a través del Wi-Fi para efectos en toda la habitación.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Necesita una entrada HDMI externa; no es compatible con aplicaciones de Smart TV
- Admite 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Tira RGBIC de 3 lados para TVs de 75" a 85"



Instalación limpia y fácil configuración

Conecta la tira de luz de fondo, conecta los cables HDMI y conecta la Sync Box a su Wi-Fi. No hay cámara ni cables colgados en la parte superior de la pantalla de tu televisión y nunca es necesario una calibración complicada.




Sincronización de color en tiempo real

La Sync Box lee la señal de video directamente desde la entrada HDMI, analiza instantáneamente toda la pantalla del televisor y genera colores coincidentes ultra precisos.




Funciona con cualquier dispositivo HDMI 2.0

Simplemente conecta la Sync Box a un dispositivo multimedia HDMI, como un dispositivo de transmisión, un decodificador y una consola de juegos. Admite 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sincroniza con todas tus luces WiZ

Vincula tu Sync Box a cualquier luz Wi-Fi + Bluetooth WiZ compatible con colores. Crea una configuración de iluminación completa que combine con tu televisor para una experiencia de iluminación en toda la habitación, ya sea que estés usando bombillas, tiras de luz o lámparas.



Ilumina tu música

La Sync Box detecta el sonido con su micrófono integrado, permitiendo que las luces pulsen con música, incluso cuando tu televisor está apagado. Define colores y efectos dinámicos que crean una atmósfera perfecta para tu música.



Modos de sincronización personalizables con la aplicación WiZ

Ajusta fácilmente los efectos de sincronización con la aplicación WiZ. Elige entre modos preestablecidos como Cinemático o Relajación, o personaliza el brillo y el color para que se adapten a tu estado de ánimo, ya sea que estés teniendo una emocionante noche de cine o disfrutando de un momento relajante viendo tu serie favorita.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
15.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: No
Adaptador de corriente incluido: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de producción de color (IRC):
N.A.
Temperatura de color: 2700-6500 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 7 lm/W

GUIRNALDA/TIRA DE LUZ

Capacidad de extensión: No

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Sala de entretenimiento

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 110 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.8
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,441 kg
Altura total: 3,5 mm
Longitud total: 3.400 mm
Ancho total: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: NA
Color de la luz: 2.700-6.500 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida:
21
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169078628
Peso neto: 0,44 kg
Peso bruto: 0,65 kg
Alto: 17,8 cm
Largo: 9,7 cm
Ancho: 17,8 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.