

# PHILIPS

## 集成式吸顶灯

Essential

白色



911401856782/P2



## 安全可靠

Philips Essential SmartBright 多功能浴霸具有出色的照明、加热和通风功能。该产品已通过 IPX2 认证，可在浴室中安全使用。

### 易于使用

- 轻松安装

### 简单易用，安全可靠

- 安全的 LED 技术

### 高级

- 创新 LED 技术可提供极长使用寿命

### 高品质的 LED 芯片

- 集成式 LED 光源

# 产品亮点

## 轻松安装

用于水平和垂直安装/悬挂的插槽。

## 安全的 LED 技术



灯带可以安全触摸和使用，没有触电风险。

## 创新 LED 技术



## 集成式 LED 光源

集成 LED 光源可提供完美的灯光氛围，同时减少维修和更换灯泡的次数。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 预定光束: 否
- 漫射光效果: 是
- 可调光: 否
- 随附荧光灯: 否
- 随附卤素灯: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 是

## 其他

- 设计用于: 浴室
- 风格: 不适用
- 类型: 壁灯/吸顶灯

## 服务

- 质保: 3 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 50,000 小时
- 光源亮度: 900 lm
- 灯泡技术: LED
- 光色: 冷白光
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED + 未随附灯泡
- 随附灯泡瓦数: bulb not included
- IP 码: IP20
- 防护等级: I - 接地

## 包装尺寸和重量

- 净重: 5.1 kg
- 毛重: 5.95 kg
- 高度: 36.5 cm
- 长度: 74.5 cm
- 宽度: 18.3 cm
- 材料编号 (12NC): 911401856782



发行日期: 2024-04-12  
版本: 0.71

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)