

PHILIPS

Hue Play gradient lightstrip 55"

Hue White & Color
Ambiance

Para televisores de 55" a 60"

Incluye la fuente de
alimentación y los soportes

Combina luz blanca y de color

Requiere el Bridge Hue y la Hue
Sync Box



046677560409



Iluminación fácil e inteligente

Experimenta la emoción del cine en casa con la Philips Hue Play gradient lightstrip. Obtén varios colores de luz que reaccionan al contenido en pantalla. Usa los soportes incluidos para conectarla a televisores de 55 a 60 pulgadas, colocados en posición vertical o montados en la pared.

Iluminación fácil e inteligente

- Integración perfecta de colores
- Efectos de iluminación envolvente
- Entretenimiento para el hogar que cambiará las reglas del juego
- Fácil de instalar
- Requiere Hue Sync y Bridge Hue
- Tres tamaños para que quede perfecto


Destacados

Integración perfecta de colores



Logra la integración perfecta de diversos colores de luz al mismo tiempo en una sola tira LED. Los colores fluyen juntos de manera natural y proyectan la luz sobre la pared para crear un efecto único detrás del televisor.

Efectos de iluminación envolvente



¡Experimenta la magia de la iluminación envolvente! Con una proyección de luz de 45 grados, la Play gradient lightstrip reacciona al contenido en toda la pantalla en tiempo real, lo que crea una experiencia cautivadora mientras ves televisión o juegas videojuegos.

*Requiere el Philips Hue Play HDMI Sync Box y el Bridge Hue (se venden por separado).

Entretenimiento para el hogar que cambiará las reglas del juego



Philips Hue es la única marca de iluminación inteligente que sincroniza fácilmente las luces aptas para colores con las películas y los videojuegos para ofrecer un entretenimiento electrificante en el hogar. La revolucionaria tecnología Hue Sync captura el contenido que estás viendo o jugando y lo traduce en una secuencia de luz inmediata para crear una experiencia de colores que llenará habitación.

Fácil de instalar



La Philips Hue Play gradient lightstrip está especialmente diseñada para el entretenimiento televisivo. La tira LED viene en tres tamaños que se ajustan a televisores de 55 pulgadas y más, e incluye soportes de montaje para instalarla de forma fácil y rápida.

Requiere Hue Sync y Bridge Hue



La Philips Hue Play gradient lightstrip requiere la Philips Hue Play HDMI sync box, la aplicación móvil Hue Sync y un Bridge Hue. El Bridge Hue también te permite agregar hasta 50 luces y accesorios por toda tu casa, crear temporizadores y rutinas y controlar las luces desde cualquier lugar, dentro o fuera de tu casa, mediante la Hue app. La Philips Hue Play HDMI sync box y el Bridge Hue se venden por separado.

Tres tamaños para que quede perfecto



Play gradient lightstrip está disponible en tres tamaños. El modelo de 55 pulgadas se recomienda para televisores de entre 55 y 60 pulgadas; el modelo de 65 pulgadas se recomienda para televisores de entre 65 y 70 pulgadas; y el modelo de 75 pulgadas se recomienda para televisores de 75 pulgadas o más. Si el tamaño de tu televisor se encuentra entre dos modelos, elige el tamaño más pequeño anterior (por ejemplo, si el televisor es de 62 pulgadas, utiliza un modelo de 55 pulgadas).

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Color(es): Gradient
- Material: Silicona

Medioambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cambios de color (LED): Sí
- Efecto de luz difusa: Sí
- Regulable: Sí
- LED integrado: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): >80

Lightstrip

- Capacidad de corte: No
- Capacidad de extensión: No
- Voltaje de entrada: 100V-120V
- Vida útil: 25.000 hora(s)
- Energía máx. en espera: 0,5 W
- Potencia en vatios: 20 W
- Ancho: 17 mm
- Largo: 85,2 in
- Ancho: 0,67 in
- Potencia de salida: 20w

Varios

- Tipo: Tiras de luz

Información del empaque

- EAN: 046677560409

Consumo de energía

- Potencia en vatios: 20 W
- Consumo de energía en modo de espera: 0,50 W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,387 kg
- Peso neto: 0,85 lb
- Alto: 0,63 in
- Largo: 85,2 in
- Ancho: 0,67 in

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes a 4000 K: 1.230 lm
- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- Vida útil: 25000 h
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1100
- Alimentación: Rango 220 V - 240 V
- Código IP: IP20
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Capacidad de reemplazo de la fuente de luz: Fuente de luz LED no reemplazable
- Capacidad de reemplazo de los mecanismos de control: Mecanismo de control reemplazable por el usuario final
- Emisión de lúmenes a 2700 K: 1.150 lm

Contenido de la caja

- Adaptador de corriente: 1

Compatibilidades

- Compatible con la función de efectos: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Aplicación de Bluetooth de Philips Hue: iOS 15 y superior, Android 9.0 y superior

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677560409
- Peso neto: 0,77 kg
- Peso bruto: 1,34 kg
- Alto: 14 cm
- Largo: 29 cm
- Ancho: 29 cm
- N.º de material (12NC): 929002422702



Fecha de publicación:
2024-03-18
Versión: 0.248

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com