



Foco de 120 W PAR38 E26

El foco de color de la lámpara WiZ LED Par incorpora iluminación inteligente a tu vida diaria. Instálala en cualquier luminaria para crear el ambiente que desees, ya que puedes elegir entre una luz blanca cálida o fría, o bien entre 16 millones de colores. Puedes programar las luces para que se enciendan o se apaguen según tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o comandos de voz e incluso puedes tener acceso a tu iluminación cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a la red Wi-Fi existente, sin necesidad de otro hardware.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente a todo color
- Hasta 1200 lúmenes
- Conéctala y listo
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.




Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



Controla la iluminación inteligente como quieras

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de múltiples maneras. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, voz, control remoto WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



Controla las luces inteligentes desde cualquier lugar

No hay necesidad de preocuparse si las luces se quedaron encendidas cuando no hay nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu teléfono inteligente.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores y exteriores
Forma de la lámpara: PAR38
Toma de corriente: E26
Tipo de cristal: Satinado
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0,25 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 40 °
Consistencia del color: 4 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2200-6500 K
Categoría de color de la luz: De
colores
Flujo luminoso nominal: 1200 lm
Hora de inicio: <1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 92 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 150 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 046677603892
EOC: 603894
Título del producto: 13PAR38/Wi-Fi
BLE Color/922-65 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 120 V
Potencia en vatios equivalente: 120 W
Consumo de energía: 13 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 126 mm
Longitud total: 126 mm
Ancho total: 120 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 25.000
Flujo luminoso nominal: 1200 lm
Intensidad máxima: 1533 cd
Potencia asignada: 13 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.