




Tira LED de 13 pies

Corta, da forma y modifica nuestra tira LED Ambience para interiores según lo necesites. Sus modos de luz dinámicos y coloridos embellecen el espacio bajo tus gabinetes o detrás de tus muebles, y su luz ambiental crea el ánimo perfecto cuando lo único que quieres es relajarte.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Incluye unidad de fuente de alimentación
- IP20/Plástico



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White

Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):

15 año(s)

Factor de mantenimiento lumen: 70%

Cantidad de ciclos del interruptor:

50.000

Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: No

LED integrado: Sí

Interruptor encendido/apagado en el cable: Sí

Adaptador de corriente incluido: Sí

Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM

Índice de producción de color (IRC):
≥80

Temperatura de color: 2700-5000 K

Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2

Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 66 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Cocina Habitación Habitación infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 135 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5

Voltaje: 100-120 V

Consumo de energía: 12

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,232 kg

Altura total: 3 mm

Longitud total: 4.000 mm

Ancho total: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 840

Color de la luz: 2700-5000

Luminaria regulable: Sí

Potencia en vatios de la luz incluida:
12.7

Código IP: IP20 | Protección para los
dedos

Clase de protección: UL sin toma de
tierra

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes

Wi-Fi: Wireless G

Período de asistencia definido:

Minimum of 60 months after
introduction date

Cantidad máx. de accesorios: 9999

Protocolo de comunicación:

Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677604400

Peso neto: 0,22 kg

Peso bruto: 0,28 kg

Alto: 16 cm

Largo: 5,7 cm

Ancho: 14,1 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.