

PHILIPS

Stojanové svítidlo
Stock 5,5 W

myGarden


2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



16466/93/16



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní stojanové svítidlo LED Philips Stock v antracitově šedé barvě je vyrobeno z odolného, tlakově litého hliníku. Lucernový design poskytuje 360stupňové vyzařování světla k osvětlení cest a jiných venkovních prostor spoustou rozptýleného teplého bílého světla.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 25 let
- Teplé bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Určeno pro vaši zahradu

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Dioda LED použitá v tomto svítidle Philips vydrží až 10 000 hodin (což se rovná 10 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Teplé bílé světlo



Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou atmosféru.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný ve venkovním prostředí.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,865 kg
- Celková výška: 400 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 104 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 600 lm
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 6 W
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696131329
- Čistá hmotnost: 0,87 kg
- Hrubá hmotnost: 1,02 kg
- Výška: 42,1 cm
- Délka: 11,1 cm
- Šířka: 11,1 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.442

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com