

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Actea, 12 W

myGarden

2700 K

Černá

Odolné proti vodě



17390/30/PO



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní nástěnné svítidlo LED Philips Actea v černé barvě je tvořeno kulatým panelem intenzivního, teple bílého světla v elegantním rámu z odolného hliníku litého pod tlakem. Vskutku umělecký světelný skvost k zavěšení na zeď a osvětlení vašeho venkovního prostoru.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoc kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Vysoc výkoná LED dioda
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Vysoce výkonná LED dioda



Venkovní svítidla Philips využívají nejnovější špičkovou technologii LED. Ta nabízí silný světelný výstup, vysokou kvalitu světla a dlouhou životnost.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Dlouhá životnost



LED svítidla Philips se pyšní životností v průměru až 25 000 hodin (což se průměrně rovná 25 letům na základě průměrného používání 3 hodiny / den při alespoň 13 000 zapnutí/vypnutí).

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 138 lm/W

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,55 kg
- Celková výška: 74 mm
- Celková délka: 189 mm
- Celková šířka: 189 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 83
- Celkový světelný tok svítidla: 1200
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 12 W
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696165928
- Čistá hmotnost: 0,55 kg
- Hrubá hmotnost: 0,66 kg
- Výška: 20,4 cm
- Délka: 8,6 cm
- Šířka: 19,6 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.574

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com