

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Cambridge 60 W E27 bez
žárovky

Bez žárovky

Černá

Senzor; Odolné proti vodě

17477/42/PN



Osvětlete si vchod

Tato černá nástěnná lucerna Philips BlackBrush s hliníkem vtiskne venkovnímu prostoru retro vzhled. Kvalitní sklo a retro design navozují stylovou atmosféru, která bude dobře ladit s vaším osobním stylem.

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Doladte styl svých venkovních prostor

- Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Určeno ven

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Zvláštní vlastnosti

- Snadné nastavení pro každé použití

Navrhnete si světelnou zahradu

- Dekorativní venkovní osvětlení
- Zvolte si tradiční styl

Přednosti

Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

Navrženo pro venkovní použití

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a opravdového skla.

Jednoduchá instalace

Dekoratívni venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkcí, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

Zvolte si tradiční styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s tradičním vzhledem.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: hliník

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Klasický
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Senzor, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,420 kg
- Výška: 28,6 cm
- Délka: 17 cm
- Šířka: 20,4 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: –
- Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
- Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 1 mm, ochrana proti políti vodou
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1



Datum vydání: 2024-07-15
Verze: 0.185

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com