

PHILIPS

Stropní/nástěnné bodové
svítidlo Burlap, 3x

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

Bez žárovky

Matný chrom



50233/17/E7



Důraz na styl

Zakomponujte toto praktické bodové svítidlo Philips do svého domova. Zvolte si LED žárovku Philips s patičí E14, která bude odpovídat stylu vašeho bodového svítidla a zajistí vám světlo s dlouhou životností.

Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, což vám umožňuje vybrat si světelný výstup, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Výběrem žárovky Philips LED si zajistíte vysoce kvalitní a dlouhotrvající světelný výstup.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Chrom
- Materiál: Sklo

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ne
- Upevněte výrobek mimo dosah rukou: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,900 kg
- Celková výška: 290 mm
- Celková délka: 290 mm
- Celková šířka: 195 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: No bulb included
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E14
- Příkon žárovky: 40W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 40
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 3

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696132982
- Čistá hmotnost: 0,9 kg
- Hrubá hmotnost: 1,55 kg
- Výška: 32 cm
- Délka: 14 cm
- Šířka: 32 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.646

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com