

# PHILIPS

Stropní/nástěnné bodové  
svítidlo Runner, 3x

Stropní / nástěnná bodová  
svítidla

Bez žárovky

Hliník



53093/48/12



## Vysoce kvalitní bodové osvětlení bez žárovky

Tato trojná bodová světla v industriálním stylu jsou malá, elegantní a jednoduchá a dokonale se hodí do každého moderního interiéru. Stříbrné hliníkové tělo ideálně doplňuje světelný zdroj skrytý uvnitř. Působivý dekorativní předmět s rotujícím světelným zdrojem.

### **Špičkový design pro optimální světelný efekt**

- Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu

# Přednosti

## Snadno nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: hliník
- Materiál: Kov
- Barva těla: Hliník

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Upevněte výrobek mimo dosah rukou: Ano

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,175 kg
- Výška: 10,9 cm
- Délka: 48 cm
- Šířka: 9,0 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: No bulb included
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- LED: Ne
- Zabudovaný LED zdroj: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
- Počet žárovek: 3
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 20W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 20 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I
- Počet světelných zdrojů: 3

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718291487845
- Čistá hmotnost: 1,18 kg
- Hrubá hmotnost: 1,35 kg
- Výška: 49,1 cm
- Délka: 10,2 cm
- Šířka: 10,9 cm



Datum vydání: 2025-03-11  
Verze: 0.556

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)