

PHILIPS

Kruhové zářivkové
osvětlení T5

Master T5

55 W

2GX13

Studená bílá

8711500642516



Jasně a stylové osvětlení domova se štíhlým designem

Trubice Philips T5 se štíhlým designem lze použít v široké škále svítidel k vytvoření stylové atmosféry domova. Technologie Super 80 Color nabízí vynikající kvalitu světla, která umožní vyniknout jakékoli výzdobě.

Úspora energie

- Úspora energie

Pro stylová moderní svítidla

- Štíhlý design pro širokou škálu použití

Přednosti

Úspora energie Štíhlý design

Štíhlý design svítidel Philips PLQ umožňuje navodit stylovou atmosféru pro nejrůznější příležitosti.

Rovnoměrně rozptýlené světlo prozáří váš domov.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Patice: 2GX13
- Technologie: Žárovka
- Stmívatelné: Ano

Rozměry žárovky

- Výška: 305 mm
- Šířka: 18 mm

Odolnost

- Nominální životnost: 12 000

Charakteristika světla

- Aplikace: Mimořádný jas
- Index podání barev (CRI): 81
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Kategorie barvy světla: Studená bílá
- Jmenovitý světelný tok: 4210 lm
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K
- Světelný tok: 4 210 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 76 lm/W

Spotřeba elektrické energie

- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 55,7
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 56

Technické údaje

- Světelný výkon: 4 200 lm
- Tvar: Kruhová žárovka
- Souřadnice chromatičnosti na ose Y: 0,38
- Souřadnice chromatičnosti na ose X: 0,38
- Registrační číslo EPREL: 423623
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ano
- Patice krytky: 2GX13



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.774

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com