

PHILIPS


Světelný pás, 5 m

Světelné pásy

3500 K

Průsvitná

8718696164228



Vynikající světlo a styl

Příjemné lineární světlo do vašich prostor

Sladte své interiéry

- Kompaktní velikost do malého prostoru

Materiál a povrchová úprava


- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Kompaktní velikost do malého prostoru

Ideální do malých prostor

Vysoce kvalitní materiály



Odolný a atraktivní materiál zaručuje atraktivní a dlouhotrvající investici.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Průhledná
- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ano
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3500 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 85 lm/W

Světelný řetěz / světelný pás

- Prodloužitelné: Ne

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Světelné pásy
- EyeComfort: Ne

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 225 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,205 kg
- Celková výška: 2,6 mm
- Celková délka: 5 000 mm
- Celková šířka: 8 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 2050
- Barva světla: 3500
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 22
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696164228
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 5,5 cm
- Šířka: 16 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.383

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com