

# PHILIPS

Downlight

Funkční

MESON

White



8718696173701



## Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítlidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

### Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

### Světelný efekt

- Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

### Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

### Montáž

- Snadná instalace díky vestavěnému předradníku.

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

### Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Pokud si chcete opravdu dobře prosvětlit místnost, vyberte si toto světlo, které rovnoměrně prozáří celý prostor.

## Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

## Snadná instalace díky vestavěnému předřadníku.

Umožňuje provádět instalaci bezpečně a snadno i bez znalostí elektroinstalačních postupů.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,152 kg
- Délka výřezu: 15 cm
- Šířka výřezu: 15 cm
- Výška: 4,7 cm
- Délka: 16,5 cm
- Vzdálenost zapuštění: 10,5 cm
- Šířka: 16,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 1280
- Barva světla: 6500
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173701
- Čistá hmotnost: 0,15 kg
- Hrubá hmotnost: 0,19 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 18 cm
- Šířka: 5,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005806801



Datum vydání:  
2024-04-20  
Verze: 0.188

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)