

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Shan, 12 W

Stropní svítidla

2700 K

White

Senzor



8718699680534



## Světlo se senzorem pohybu zvyšuje pohodlí a pomáhá šetřit energii

Udělejte si pohodlí a ušetřete energii. Stropní svítidlo Philips se senzorem pohybu se automaticky zapíná a vypíná, takže nemusíte hledat vypínač, když vcházíte do místnosti nebo když ji opouštíte. Má široký detekční rozsah a technologie LED zajišťuje okamžité světlo hned po zapnutí, a to pouze tehdy, když ho opravdu potřebujete.

### Jednoduše zážitek

- Svítidlo má vestavěný senzor pohybu, který se automaticky rozsvítí, když kolem něj projdete.
- Snadná instalace

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

### Odolnost

- Šetřící energii
- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Integrovaný senzor pohybu

### Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

### Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Šetřící energii

Šetří energii – pomůžete své peněžence i životnímu prostředí.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídlna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Senzor

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 108 mA

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,38 kg
- Celková výška: 80 mm
- Celková délka: 260 mm
- Celková šířka: 260 mm

### Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Průměr: 260 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1150
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699680534
- Čistá hmotnost: 0,42 kg
- Hrubá hmotnost: 0,54 kg
- Výška: 8,2 cm
- Délka: 30 cm
- Šířka: 30 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.538

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)