

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Sparkle

Zapuštěná svítidla

2700 K

White

Stmívatelné



8718699755980



Vytvořte dokonalou atmosféru pomocí vysoce kvalitních stmívatelných světel.

Vytvořte dokonalou atmosféru stmívatelnými zapuštěnými bodovými zdroji Philips LED, pomocí kterých můžete snadno měnit jas světla z plného jasu do tlumeného.

Jednoduše zážitek

- Vyberte si pomocí nastavitelného modulárního osvětlení, jak a kam má dopadat světlo.

Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

- Stmívatelné

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Nastavitelné modulární osvětlení

Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Stmívatelné

Umožňuje změnu atmosféry pomocí snížení úrovně jasu LED žárovek z jasného bílého světla na příjemnou záři – stejně jako u tradičních svítidel.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 10 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 58

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 31 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,118 kg
- Vzdálenost zapuštění: 15 mm
- Celková výška: 55 mm
- Celková délka: 85 mm
- Celková šířka: 85 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Průměr: 85 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 350
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Příkon žárovky: 5.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699755980
- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Hrubá hmotnost: 0,41 kg
- Výška: 9 cm
- Délka: 10,5 cm
- Šířka: 18,7 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.301

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com