

PHILIPS

Matná filamentová
žárovka 120 W, A67 E27

LED

2700 K

2000 lm

15 000 h



8718699764517



Hřejivé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 2000 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2700
- Světelný tok: 2 000 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 153,00

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699764517
- EOC: 871869976451700
- Název produktu: LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Spotřeba

- Účinnost (zlomek): 0.51

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 120
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 13
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 121 mm
- Celková délka: 121 mm
- Celková šířka: 70 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 70 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 374902
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699764517
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 17,7 cm
- Délka: 7,5 cm
- Šířka: 7,5 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.341

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com