

# PHILIPS

Matná žárovka  
s tradičním vzhledem  
150 W, A67 E27

LED

6 500 K

2452 lm

15 000 h



8718699764616



## Žárovka, která nemá období

LED žárovky Philips poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

### Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Retro styl, moderní technologie LED

# Přednosti

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Retro styl, moderní LED

Žárovky LED Classic jsou založené na standardní úsporné technologii LED. Nyní můžete získat tuto žárovku s moderní technologií v retro stylu.

## Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 6500 K
- Jmenovitý světelný tok: 2452 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 865 | CCT of 6500K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 6500
- Světelný tok: 2 452 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 140,00

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

**Informace o balení**

- EAN: 8718699764616
- EOC: 871869976461600
- Název produktu: LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Spotřeba**

- Účinník (zlomek): 0.51

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 150
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 17,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 18

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 121 mm
- Celková délka: 121 mm
- Celková šířka: 70 mm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 70 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 374907
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718699764616
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 17,7 cm
- Délka: 7,5 cm
- Šířka: 7,5 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.423

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)