

# PHILIPS

Žárovka 60;30;16 W  
A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806;320;150 lm

15 000 h



8718699772130



## Jeden světelný zdroj. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Měňte atmosféru v místnosti podle toho, co právě děláte. U stropních LED svítidel Philips SceneSwitch můžete snadno přepínat mezi jasným a přirozeným světlem a přívětivou teplou zář. Stačí vám stávající vypínač.

### **Světlo, nikoli pouhé osvětlení**

- Tři světelná nastavení
- Není třeba stmívač ani další instalace

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

# Přednosti

## Tři nastavení světla (SSDL)

Náhradní žárovku, která nabízí vše v jednom, lze pomocí stávajícího vypínače přepínat mezi třemi úrovněmi jasů denního světla.

## System Plug and Play



Nevyžaduje žádnou další instalaci ani stmívač. Tato žárovka není vhodná k použití v kombinaci se stmívači. Používáte-li stmívač, nastavte jeho jas na 100 %.

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200-2500-2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806, 320, 150 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Kód barvy: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2200, 2500, 2700
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 107,00

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: SceneSwitch

## Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

**Informace o balení**

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Název produktu: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

**Spotřeba**

- Účinník (zlomek): 0.5

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 60;30;16
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 7,5, 3, 1,6
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000

**Technické údaje**

- Frekvence: 50–60
- Průměr: 60 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 739280
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 0,9
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718699772130
- Čistá hmotnost: 0,07 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.369

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)