

PHILIPS

Stropní svítidlo Panel
Ceiling, 36 W, čtvercové

Stropní svítidla


4000 K

Bílá

Stmívatelné



8719514326705



LED panel, který se stmívá i bez stmívače

Někdy máte chuť změnit atmosféru, aby lépe ladila s tím, co právě děláte. S tímto LED panelem Philips SceneSwitch můžete nastavení světla snadno změnit pomocí vypínače, který už máte. Nevyžaduje stmívač ani další úpravy elektroinstalace.

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra

Sladte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

Přednosti

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokojům světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítilno rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 173 mA
- Účinnost: 100 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 2,65 kg
- Výška: 4,2 cm
- Délka: 60 cm
- Šířka: 60 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 3600
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514326705
- Čistá hmotnost: 2,53 kg
- Hrubá hmotnost: 3,16 kg
- Výška: 61,7 cm
- Délka: 6 cm
- Šířka: 61,1 cm



Datum vydání: 2024-11-21
Verze: 0.357

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com