

# PHILIPS

## Downlight

Zapuštěná svítidla


IMPALA SL264

White

Ztlumit



8719514328631



## Čím více světlo ztlumíte, tím bude mít teplejší odstín.

Navodte si ideální atmosféru se zapuštěnými stmívatelnými bodovými svítidly Philips LED WarmGlow. Čím více je ztlumíte, tím teplejší odstín bude jejich světlo mít.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 71 lm/W

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 33 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,195 kg
- Vzdálenost zapuštění: 4 mm
- Celková výška: 48 mm
- Celková délka: 48 mm
- Celková šířka: 92 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Průměr: 92 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 500
- Barva světla: 2200–2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Příkon žárovky: 6
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514328631
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 10,5 cm
- Délka: 10,5 cm
- Šířka: 17,6 cm



Datum vydání:  
2025-09-06  
Verze: 0.307

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)