

PHILIPS

Stropní svítidlo Magneos,
12 W, čtvercové


Stropní svítidla

2700 K

Černá



8719514328730



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Svítidlo Philips LED Slim Downlight má efekt přirozeného světla a hodí se pro celkové osvětlení. Je to hezký a štíhlý designový kousek na nízké stropy, který vám kdekoli doma vytvoří elegantní prostředí. Zářící přirozeným světlem, které neunavuje oči.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.
- Snadná instalace

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 25 000 hodin

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Vysoce kvalitní kov



Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Dlouhá životnost – až 25 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 25 000 hodin.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 12 500
- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 110 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Celková výška: 28 mm
- Celková délka: 210 mm
- Celková šířka: 210 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1150
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 12
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514328730
- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Hrubá hmotnost: 0,5 kg
- Výška: 22 cm
- Délka: 3,3 cm
- Šířka: 21,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.483

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com