

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Bridge,
15 W E27, bez žárovky

Ecomoods

Bez žárovky

Antracit

Odolné proti vodě



8719514385801



Stylová úspora

Vychutnejte si lenivé večery na zahradě s tímto elegantním antracitovým venkovním nástěnným svítidlem. Uvítá vás hřejivým bílým světlem, které je ideální pro celkové osvětlení zahrady. Vytvořte úchvatnou atmosféru a zároveň dejte najevo svůj architektonický vkus.

Udržitelné řešení osvětlení

- Až 80% úspora energie
- Mimořádně dlouhá životnost žárovky
- Vyrobené z pevných a spolehlivých, vysoce kvalitních materiálů

Ozdobte svou zahradu designem

- Stylový a moderní design pro vaši zahradu
- Vyrobeno z kvalitních a elegantních materiálů s citem pro detail
- Celá řada dostupných aplikací

Spojte atmosféru a pohodlí

- Vyzařuje laskavé teplé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti

- Krytí IP 44, navrženo pro venkovní použití

Přednosti

Energeticky úsporné



Philips Outdoor je řada cenově dostupných venkovních svítidel, kombinující moderní design s nejnovější technologií pro úsporu energie. V porovnání s klasickými světelnými zdroji tato svítidla dosahují až 80% úspory, jsou tedy přátelská jak k planetě, tak k vaší peněžence, v níž budete díky nim rok co rok nacházet více peněz.

Mimořádně dlouhá životnost žárovky



Součástí balení je žárovka Philips s mimořádně dlouhou životností – až 20 000 hodin.

Vysoce kvalitní materiály



Když chcete svítidla, která vydrží. Každý kus z řady venkovních svítidel Philips je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které odolají venkovním podmínkám.

Stylový a moderní design

Moderní designy řady Philips jsou stylové ale nenápadné, nádherné ve dne i v noci, přičemž zahradě či terase zbytečně nedominují. K dispozici je celá řada svítidel: určitě si vyberete to, které bude lahodit vašim očím a sloužit vašim venkovním prostorům.

Cit pro detail




Každý kus je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a trvanlivých materiálů, jako tlakově litý hliník a nerezová ocel.

Několik aplikací

Nástěnná, sloupová, stolní a stropní venkovní svítidla Philips se skvěle hodí pro zahradu, terasu, chodník či balkon. Při západu slunce vytváří útulnou, uvolňující atmosféru, zatímco po setmění poskytují jistotu bezpečné viditelnosti.

Laskavé teplé bílé světlo



Philips Outdoor je řada venkovních svítidel, která vytvářejí nádherně teplé, laskavé osvětlení. Teplota chromatičnosti je nastavena na hodnotu 2700 K. Svítidla poskytují spoustu světla pro jasnou viditelnost, to abyste po pracovní době mohli využívat své venkovní prostory, jak se vám zlíbí, a uvolnit se při pomyšlení na bezpečnou noční zahradu.

Navrženo pro venkovní použití



Krytí podle standardu IP44 znamená, že je výrobek navržen pro venkovní použití, takže si můžete být jisti, že svítidla Outdoor osvětlí vaši zahradu, ať už prší, svítí slunce nebo sněží.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 10 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,889 kg
- Celková výška: 212 mm
- Celková délka: 118 mm
- Celková šířka: 101 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514385801
- Čistá hmotnost: 0,89 kg
- Hrubá hmotnost: 1,23 kg
- Výška: 25,6 cm
- Délka: 11,8 cm
- Šířka: 13,2 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.334

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com