

PHILIPS

Stojanové svítidlo Utrecht,
20 W E27, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Antracit

Odolné proti vodě

8719514417533



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní stojanové svítidlo Philips Utrecht se pyšní elegantním provedením z nerezové oceli. Nasvítí vaši zahradu rozptýlenou září a jeho kvalitní světlo dodá jiskru místům pro setkávání a oživí je.

Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si venkovní stojanová svítidla

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní nerezová ocel a vynikající syntetické materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Zvolte si venkovní stojanová svítidla

Toto stojanové svítidlo dokonale osvětlí vaši zahradu, okraj terasy nebo příjezdové cesty a chodníky, a umožní vám co nejlépe využít vaše venkovní prostory.

Vysoce kvalitní nerezová ocel a vynikající syntetické materiály

Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Nerezová ocel

Odolnost

- Nominální životnost: 0 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelná výška: Ne
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ne
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ne
- Dokonale vhodné pro horizontální/vertikální montáž: Ano
- Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ne
- Dokonale vhodné pro montáž shora/zezdola: Ne
- Ideální pro umístění na stěnu/strop: Ne
- Otočná hlavice (vlevo/vpravo): Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ne
- Včetně ochranné objímky: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne
- Obsahuje britskou zástrčku: Ne
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ne
- Voděodolný: Ano
- Střední díl: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 0

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 45 cm
- Délka: 12 cm
- Šířka: 12 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 0
- Barva světla: 2700
- Patice/objímka: E27
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417533
- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Hrubá hmotnost: 0,62 kg
- Výška: 46 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání: 2025-05-01
Verze: 0.400

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com