

PHILIPS

Stropní svítidlo Doris
6 W

Venkovní svítidla


2700 K

nikl

Odolné proti vodě



8719514417830



Vytvořte si vlastní styl osvětlení

Philips Oslo v provedení z nerezové oceli dodá stěnám moderní vzhled. Toto stylové svítidlo osvětlí vchod kvalitním a hřejivým světlem.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

Pokročilé osvětlení LED

- Vysoce kvalitní světlo LED

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Určeno ven

- IP54 – odolné proti vlivům počasí

Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

Vysoce kvalitní materiály




Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

IP54 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP54 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: nikl
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- kompatibilní se všemi stmívači: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): No
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ano
- Střední díl: Ne
- Typ konektoru: No plug

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Celková výška: 70 mm
- Celková délka: 220 mm
- Celková šířka: 220 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 600
- Barva světla: 2700
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP54 | Chráněno proti hromadění prachu a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417830
- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Hrubá hmotnost: 0,53 kg
- Výška: 28 cm
- Délka: 9 cm
- Šířka: 28 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.343

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com