

PHILIPS

Stropní/nástěnné
bodové svítidlo Meranti

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

Bez žárovky

Černá

ClickFix



8719514465374



Důraz na styl

Zakomponujte toto praktické bodové svítidlo Philips do svého domova. Zvolte si LED žárovku Philips s patičí GU10, která bude odpovídat stylu vašeho bodového svítidla a zajistí vám světlo s dlouhou životností.

Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo

Špičkový design pro optimální světelný efekt

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Vysoce kvalitní materiály

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a trvanlivý, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Upevnění click!FIX: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: ClickFix

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Celková výška: 155 mm
- Celková délka: 80 mm
- Celková šířka: 80 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: -
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 35W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 35
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514465374
- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Hrubá hmotnost: 0,29 kg
- Výška: 13 cm
- Délka: 10 cm
- Šířka: 12 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.321

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com