

PHILIPS

Prodlužovací kabel,
10 m

Venkovní svítidla

GardenLink

Černá

Nízké napětí; Odolné proti vodě



8719514477056



Zahradní světlo, které můžete jednoduše zapojit, připojit a užívat si ho

Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami. K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

Snadné použití

- Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink
- Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Bezpečné použití

- Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 12 V

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

Všechna svítidla GardenLink jsou vybavena totožným konektorem Twist & Lock, který usnadňuje jejich instalaci a připojení. Svítidla a příslušenství můžete přesouvat s tím, jak se mění vaše představy o venkovním osvětlení, aby žádný kout vaší zahrady nezůstal beze světla.

Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Super snadná instalace a propojení různých produktů pomocí konektorů Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte a dál se nemusíte o nic starat!

Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 12 V

Nízkonapěťová světla (12 V) můžete bezpečně instalovat sami bez rizika úrazu elektrickým proudem – a bez profesionálního elektrikáře.

Vysoce kvalitní materiály

Tento prodlužovací kabel Philips GardenLink je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž je spolehlivý, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Příslušenství
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Nízké napětí, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,53 kg
- Výška: 2,3 cm
- Délka: 1 000 cm
- Šířka: 2,3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Kód IP: IP65



Datum vydání:
2025-05-06
Verze: 0.331

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com