




2× 60W žárovka A60 E27



Každý okamžik, který prožíváme, je jiný. A o chytrých žárovkách to platí stejně tak. Svítidla WiZ mají sice základní baňkovitý tvar (A60), přináší ale něco opravdu výjimečného: nastavitelné bílé LED světlo, které se vyladí podle všech vašich potřeb a nálad. Když se potřebujete soustředit, nastavte si studené světlo. Když máte chuť relaxovat, přijde vám vhod hřejivé světlo – záleží jen na tom, co vám vyhovuje, abyste měli doma co nejlepší a nejpříjemnější atmosféru. Všechno se dá perfektně ovládat přes aplikaci a dálkové ovládání WiZ nebo hlasem.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 806 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Aktivujte zařízení pohybem i bez použití senzoru

Technologie SpaceSense platformy WiZ promění vaše zařízení na senzory pohybu. Aktivujte si funkci SpaceSense v aplikaci WiZ a nechte světla a zařízení automaticky zapínat a vypínat na základě detekce pohybu. Aby funkce SpaceSense fungovala, musíte mít v místnosti minimálně dvě zařízení WiZ.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: A60
Patice: E27
Typ skla: Chladná
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,05 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Doba náběhu: <0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 65 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169076921
EOC: 872016907692100
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-65 TW 2PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: AC 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 60 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): F
Spotřeba energie: 8 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 111 mm
Celková délka: 111 mm
Celková šířka: 60 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 25 000
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Jmenovitý výkon: 8 W

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1877823
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169076921
Čistá hmotnost: 0,1 kg
Hrubá hmotnost: 0,2 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 14 cm