


## 2× kontaktní senzor



Kontaktní senzor WiZ se postará, aby byl váš domácí život pohodlnější. I když právě nejste doma, můžete v rychlosti zkontrolovat, jestli nemáte otevřené dveře, okna nebo skříně. Aktivujte si světla WiZ tak, aby se při otevření dveří nebo oken rozsvítila a automaticky zhasla, když jsou zavřená. Aplikace WiZ vám navíc automaticky pošle upozornění, kdykoli se stav vašich dveří nebo oken změní, takže si už s nimi nemusíte dělat hlavu. Kontaktní senzor WiZ se dá pomocí jemné lepicí podložky namontovat kamkoli chcete. Kdykoli je baterii třeba vyměnit, upozorní vás na to upomínka na vybitou baterii v aplikaci WiZ a LED kontrolka na samotném kontaktním senzoru.


## VÝHODY VÝROBKŮ

- Napájení z baterií
- Bezdrátová montáž
- Kompatibilní se všemi produkty s technologií Connected by WiZ



### Zjišťujete stav dveří nebo oken

Už si nemusíte dělat starosti, jestli jste při odchodu nezapomněli doma zavřít okna nebo dveře. Protože se můžete spolehnout, že se dá kdykoli a odkudkoli zkontrolovat stav všech senzorů pomocí aplikace WiZ, získáte klid na duši.



### Upozornění v reálném čase a světelné alarmy

Dostávejte na svůj smartphone oznámení v reálném čase, pokud se aktivuje některý z kontaktních senzorů. Abyste měli ještě větší jistotu, propojte je se světly WiZ a vytvořte světelné alarmy, které jasně zablikají, aby odradily potenciální vetřelce.



### Automaticky zapíná a vypíná světla

Když si do svého stávajícího domova využívajícího technologii WiZ pořídíte kontaktní senzory, můžete si vychutnat výhody automatizace domova. Namontujte si například jeden senzor na dveře a naprogramujte světla tak, aby se automaticky rozsvítila nebo zhasla, kdykoli dveře otevřete nebo zavřete.



### Montáž na jakékoli okno nebo dveře

Kontaktní senzor WiZ snadno namontujete na kterýkoli ze vstupních bodů vašeho domova pomocí jemné lepicí pásky, která je součástí balení. Mezera mezi oběma částmi senzoru může maximálně 20 mm.



# SPECIFIKACE

## CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

## DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White

Materiál: Plast

## OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano

Detekční oblast: 0 - 0.02 m

Ovládací vzdálenost: 15 m

## SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 3 V

## ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,0351 kg

Celková výška: 22,5 mm

Celková délka: 76,5 mm

Celková šířka: 22,5 mm

## SERVIS

Záruka: 2 roky

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie: CR123A

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů

Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

## PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date

Max. počet příslušenství: 9999

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Google Home IFTTT

Klikaanklikuit Matter Samsung

SmartThings Sonos

## ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077065

Čistá hmotnost: 0,03 kg

Hrubá hmotnost: 0,09 kg

Výška: 16,1 cm

Délka: 4,6 cm

Šířka: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.