

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Yarixa 2,2 W

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Senzor;Solární;Odolné proti  
vodě



8720169265448



## Solární zahradní světlo s dlouhou životností pro všechna roční období

Philips Yarixa je spolehlivé solární nástěnné svítidlo, které vydrží svítit déle, snižuje spotřebu energie a podporuje udržitelnost.

### Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

### Pokročilé osvětlení LED

- Vysoce kvalitní světlo LED

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí

# Přednosti

## Není potřeba elektrického vedení



Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

## Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Efekt rozptýleného světla: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Materiál nejvyšší kvality: Ano
- Solární energie: Ano
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne
- Střední díl: Ne

**Zahradní prostor**

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

**Charakteristika světla**

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,432 kg
- Celková výška: 132 mm
- Celková délka: 144 mm
- Celková šířka: 113 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 250/25
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Příkon žárovky: 2.2
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169265448
- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Hrubá hmotnost: 0,54 kg
- Výška: 14,5 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 15,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.291

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)