

# PHILIPS

Stojanové svítidlo  
Laven 6 W

Venkovní svítidla

4000 K

Černá

Odolné proti vodě



8720169266698



## Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po jaké jste vždycky toužili. K dostání ve variantě s teplým i studeným bílým světlem.

### **Pokročilé osvětlení LED**

- Vysoce kvalitní světlo LED

### **Špičková kvalita**

- Vysoce kvalitní materiály

### **Určeno ven**

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### **Vysoce kvalitní světlo**

- Studené bílé světlo 4000 K

# Přednosti

## Vysoce kvalitní světlo LED

Žárovka LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení vyvinuté společností Philips. Rozsvěcuje se okamžitě a poskytuje optimální světelný tok, který nechá vyniknout živé barvy vašeho domova.

## Vysoce kvalitní materiály




Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Studené bílé světlo 4000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje studené bílé světlo o teplotě 4000 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

### Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 6

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,73 kg
- Celková výška: 500 mm
- Celková délka: 100 mm
- Celková šířka: 100 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 750
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169266698
- Čistá hmotnost: 0,73 kg
- Hrubá hmotnost: 0,99 kg
- Výška: 51,5 cm
- Délka: 11 cm
- Šířka: 11 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.312

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)