

# PHILIPS

Prodlužovací kabel,  
5 m

Venkovní svítidla

GardenLink

Černá

Nízké napětí; Odolné proti vodě



8720169269330



## Zahradní světlo, které můžete jednoduše zapojit, připojit a užívat si ho

Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami. K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

### **Snadné použití**

- Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink
- Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

### **Bezpečné použití**

- Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

### **Špičková kvalita**

- Vysoce kvalitní materiály

# Přednosti

## Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

Všechna svítidla GardenLink jsou vybavena totožným konektorem Twist & Lock, který usnadňuje jejich instalaci a připojení. Svítidla a příslušenství můžete přesouvat s tím, jak se mění vaše představy o venkovním osvětlení, aby žádný kout vaší zahrady nezůstal beze světla.

## Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Super snadná instalace a propojení různých produktů pomocí konektorů Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte a dál se nemusíte o nic starat!

## Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

Nízkonapěťová světla (24 V) můžete bezpečně instalovat sami bez rizika úrazu elektrickým proudem – a bez profesionálního elektrikáře.

## Vysoce kvalitní materiály

Tento prodlužovací kabel Philips GardenLink je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž je spolehlivý, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: PVC

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Příslušenství
- Zvláštní funkce: Nízké napětí, Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,206 kg
- Celková výška: 20 mm
- Celková délka: 5 000 mm
- Celková šířka: 20 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Technologie žárovky: Nevztahuje se
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP67
- Třída ochrany: Není k dispozici

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169269330
- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Hrubá hmotnost: 0,23 kg
- Výška: 13,7 cm
- Délka: 5,2 cm
- Šířka: 9,2 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.321

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)