

PHILIPS

Stropní svítidlo
s ventilátorem Bliss, 35 +
28 W

Svítidla na stropním
ventilátoru

2700/5500/4000 K

Bílá

Dálkové ovládání



8720169279087



Jediné svítidlo. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Stropní svítidlo Philips LED s vysouvacím ventilátorem a dálkovým ovládáním vám nabídne šikovnou kombinaci nastavitelného světla s příjemným vánkem. Průhledné lopatky ventilátoru se zatáhnou, když neběží, a se třemi nastaveními světla SceneSwitch si můžete navodit tu správnou atmosféru v jakékoli místnosti.

Jednoduše zážitek

- Stropní ventilátor s průhlednými zasouvacími lopatkami
- Snadná instalace, bezpečné použití
- Spolehlivá výkonnost
- Celoroční používání
- Užijte si příjemný vánek
- Užitečné časovače

Efekt ambientního světla

- Jasně, ale příjemné stropní svítidlo

Špičková kvalita

- Tichý pohon

Přednosti

Stropní ventilátor s průhlednými zasouvacími lopatkami

Rozlučte se s rotujícími stíny na stropě. Tento ventilátor má průhledné lopatky, které je možné zasunout do světla, když se nepoužívají.

Snadná instalace, bezpečné použití

Stropní LED svítidlo Philips s vysouvacím ventilátorem prošlo přísnými bezpečnostními testy a má řadu důležitých bezpečnostních prvků, jako jsou šrouby odolné proti pádu nebo robustní konstrukce.

Spolehlivá výkonnost

Stropní LED svítidlo Philips s ventilátorem je navrženo tak, aby zajistilo výkonnou cirkulaci vzduchu a dlouhodobou spolehlivost. Provedení se širokými lopatkami umožňuje velké pokrytí objemu vzduchu pro zajištění maximálního proudění chladivého vzduchu.

Celoroční používání

Díky režimům na léto i zimu, získáte po celý rok do svých místností nejlepší nastavení cirkulace vzduchu.

Užijte si příjemný vánek

Funkce přírodního vánku Natural Breeze nabízí dynamické nastavení rychlosti ventilátoru, a tím vnese do jakékoli místnosti vašeho domu ostrovní vánek.

Užitečné časovače

Vyberte si ze dvou různých časovačů, které světlo po určité době zhasnou, a nastavte si je pomocí dálkového ovládání.

Jasně, ale příjemné stropní světlo

Stropní LED svítidla Philips s ventilátorem prozáří váš domov velmi jasným, ale přitom příjemným světlem. Můžete je ovládat pomocí přiloženého dálkového ovládání nebo nástěnného vypínače.

Tichý pohon

Stropní LED svítidla Philips s ventilátorem mají tichý pohon, který umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu v místnosti bez hluku.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–4000–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Dálkové ovládání

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 290 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 5,8 kg
- Celková výška: 420 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 510 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4500
- Barva světla: 2700/5500/4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169279087
- Čistá hmotnost: 5,8 kg
- Hrubá hmotnost: 7,91 kg
- Výška: 28,5 cm
- Délka: 54,8 cm
- Šířka: 54,8 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.265

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com