

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Lois, EU,

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Odolné proti vodě



8720169365223



Výkonné světlo a kvalita s dlouhou životností

Exteriérové světlomety Philips Lois vám nabídnou výkonné osvětlení a odolné provedení. Mají dlouhou životnost, aby byla vaše zahrada dlouho jasně osvětlená.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Určeno ven

- Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

Zvláštní vlastnosti

- Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí

Vysoce kvalitní světlo

- Vysoký světelný tok

Přednosti

Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

Stupeň krytí IP tvoří dvě číslice, které označují ochranu proti pevným látkám (jako je třeba prach) nebo kapalinám (déšť a podobně). Stupeň krytí IP65 vyjadřuje, že svítidla jsou chráněna proti stříkající vodě z libovolného směru a hodí se na použití v exteriéru.

Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám.

Vysoký světelný tok

Projasněte svůj domov kvalitním světlem

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo:
Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 30

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,399 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková délka: 160 mm
- Celková šířka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 3200
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory:
Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy:
Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169365223
- Čistá hmotnost: 0,4 kg
- Hrubá hmotnost: 0,46 kg
- Výška: 19,7 cm
- Délka: 6,7 cm
- Šířka: 16,6 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.230

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com