

PHILIPS

Dálkové ovládání chytré domácnosti, nastavitelná tlačítka, dosah 15 m

Chytré příslušenství

Nastavitelná tlačítka

Široký dosah 15 m

Funguje bez Wi-Fi



8721103114488



Ovládání světla na dosah

Tento jednoduchý a spolehlivý ovladač chytrého osvětlení s intuitivním devítitlačítkovým rozložením vám umožní snadno zapnout nebo vypnout světla, ztlumit jas, vybrat jeden ze čtyř přednastavených režimů nebo aktivovat noční světlo. V aplikaci WiZ lze čtyřem číselovaným tlačítkům přiřadit oblíbené scény, zatímco spolehlivý dosah 15 metrů umožňuje používat ovladač v celé domácnosti. Protože se k osvětlení připojuje přímo bez použití Wi-Fi, funguje spolehlivě za všech okolností. Vše snadno nastavíte v aplikaci WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší

Chytré ovládání

- Široký dosah
- Nastavitelná tlačítka
- Pohodlné ovládání
- Connected by WiZ

Přednosti

Nastavení nemůže být snazší

Stáhněte si aplikaci WiZ, připojte zařízení k napájení a síti Wi-Fi a můžete ho začít používat.

Široký dosah

Ovládejte světla a zařízení v dosahu 15 metrů (v jakémkoli běžném interiéru s přepážkami a stěnami).

Nastavitelná tlačítka

Přes aplikaci WiZ si můžete tlačítka režimu osvětlení na ovladači nastavit podle sebe, abyste se ke svým oblíbeným snadno dostali.

Pohodlné ovládání

Zapínejte a vypínejte světla, upravujte jas, vybírejte různé režimy osvětlení a využívejte noční světlo – i když právě nefunguje Wi-Fi připojení.

Connected by WiZ

Plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ – použijte k nastavení aplikaci WiZ a zpřístupněte si všechny výhody chytrého osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ano
- Ovládací vzdálenost: 15 m

Spotřeba elektrické energie

- Napětí: 3 V

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,057 kg
- Celková výška: 1,5 mm
- Celková délka: 13,5 mm
- Celková šířka: 3,8 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Typ baterie: AAA (LR03)
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

Podporované systémy

- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103114488
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,08 kg
- Výška: 16,2 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 7,6 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.226

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com