

# PHILIPS

Zapuštěné svítidlo  
Meson, 90 mm

Zapuštěná svítidla

4000 K

Černá

8721103131270



## Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Svítidlo Philips LED Performance typu downlight se vyznačuje odolným provedením a optimálním výkonem. Jedná se o ideální svítidlo, které vnese kvalitu a jas kamkoliv ve vašem domě. Vyzařované světlo je příjemné a neunavuje oči.

### **Odolnost**

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Menší oslnění, větší pohodlí

### **Příjemné světlo, které neunavuje oči**

- Naše osvědčená technologie EyeComfort se vám postará o jasné osvětlení, která pro vás bude současně příjemné. Osvětlete si domov a navodte dokonalou atmosféru lampami LED. Jsou speciálně navrženy tak, aby minimalizovaly oslnění a blikání, a byly tak co nejšetrnější k vašim očím.

# Přednosti

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

## Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potitštěných 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění.

Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přescvícené a oslňující.

## Příjemné světlo, které neunavuje oči

Naše osvědčená technologie EyeComfort se vám postará o jasné osvětlení, která pro vás bude současně příjemné. Osvětlete si domov a navoďte dokonalou atmosféru lampami LED. Jsou speciálně navržené tak, aby minimalizovaly oslnění a blikání, a byly tak co nejšetrnější k vašim očím.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ne

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 7 500
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 100
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 65,45

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 46 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,04978 kg
- Délka výřezu: 8.0 cm
- Šířka výřezu: 8.0 cm
- Vzdálenost zapuštění: 9 mm
- Celková výška: 35 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Průměr: 90 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 360
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Neutrální bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103131270
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 10,5 cm
- Délka: 4,7 cm
- Šířka: 9,2 cm



Datum vydání:  
2026-06-03  
Verze: 0.161

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)